

MICROMOTOR NEUMÁTICO ULTIMATE 1000

DESCRIPCIÓN GENERAL

Instrumento diseñado para trabajar en procedimientos dentales que requieren baja velocidad de rotación, siendo ideal para tejidos semiduros como la dentina o la pulpa.

Su versatilidad permite colocar contra ángulos o piezas de mano, adaptándose a distintas necesidades clínicas.



CARACTERÍSTICAS

- o **Sistema:** Neumático de baja velocidad.
- o **Spray:** Externo.
- o **Velocidad máxima:** 22.000 r.p.m.
- o **Iluminación:** Sin luz.
- o **Acoplamiento:** Tipo E según ISO 3964.
- o **Nivel sonoro:** 65 dB.
- o **Esterilización:** Autoclavable a 134°C.


ALMACENAMIENTO

- o Temperatura medio ambiente: +5°C - +40°C
- o Humedad relativa: 30% - 75%
- o Presión atmosférica: 70kPa – 106kPa
- o Temperatura de agua más alta +25°C

CERTIFICACIONES



INDICACIONES DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES



INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL FABRICANTE

Parque Empresarial Porto do Molle
Rúa da Madanela, Nave 3D · 36350 · Nigrán (Pontevedra) España
www.bader.es / info@bader.es

Atención al cliente: +34 986 190 307
Servicio técnico: +34 886 689 430