

BOX PULIDO

DESCRIPCIÓN GENERAL

Caja de pulido BADER, podrá efectuar un pulido limpio y controlado en su laboratorio dental. Contiene dos pantallas protectoras que permiten trabajar cómodamente y con total seguridad. Cuenta con dos fuentes de luz LED y tres interruptores de seguridad

Está fabricado con materiales de alta calidad (aluminio y pintura epoxi). Cuenta también con cuatro ventosas que se adhieren al soporte en el que ésta se encuentre, proporcionando una mayor estabilidad



COMPONENTES

- Pulidora
- Luz LED
- Extractor regulable
- Pantalla de protección de cristal templado
- 2 modos de par/torque: par medio y par alto
- Interruptor de seguridad (paro de marcha)

TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ref. 09060007

Consumo de energía	300 W
Voltaje	220V/50Hz ±10% 110V/60Hz ±10%
Velocidades	1500/3000rpm
Peso	40 kg
Medidas	66x43x42 cm
Tensión	220W/50Hz
Presión máxima	17 KPa
Cantidad de flujo de aire	70 m/h
Máximo de vacío	-9,8 KPa
Intensidad de ruido	-60dB
Diámetro del tubo de aspiración	40mm
Longitud del tubo de aspiración	140cm


ALMACENAMIENTO

- Temperatura medio ambiente: +5°C - +40°C
- Humedad relativa: 30% - 75%
- Presión atmosférica: 70kPa – 106kPa
- Temperatura de agua más alta +25°C

CERTIFICACIONES



INDICACIONES DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES



INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL FABRICANTE

Parque Empresarial Porto do Molle
Rúa da Madanela, Nave 3D · 36350 · Nigrán (Pontevedra) España
www.bader.es / info@bader.es

Atención al cliente: +34 986 190 307
Servicio técnico: +34 886 689 430